

**Garant****HM-T-spårfräsar, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208032 25X11
GTIN	4045197269010
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

Fräsen skär på periferin och på båda sidor.

Växelvis ställda tänder (sicksacktandning) bidrar till höga skärprestanda.

**OBS!:**

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.

Kör till fullt ingrepp  $f_z$  med 50 %.

Typ: N

Tandantal Z: 6

Tandantal Z: 6

För T-spårDIN 650: 14 mm

Friställningsdiameter  $D_1$ : 12 mm

totalängd L: 82 mm

Skaftdiameter  $D_3$ : 16 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,2 mm

**Teknisk beskrivning**

Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Skär-Ø $D_c$	25 mm
För T-spårDIN 650	14 mm
Matning $f_z$ i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,034 mm
Tandantal Z	6
Friställningsdiameter $D_1$	12 mm

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
totallängd L	82 mm
Typ	N
Skärlängd L <sub>c</sub>	11 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 851
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	d11
Spiralvinkel	12 grad
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar