

**Garant****HM-vinkelfräs form C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208035 20
GTIN	4045197269829
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**Vinkeltolerans  $\pm 8'$ .**OBS!:**

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Till fullt ingrepp  $f_z$  med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 8

Tandantal Z: 8

Friställningsdiameter  $D_1$ : 7 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 12 mmSkärlängd  $L_c$ : 5 mmMatning  $f_z$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,042 mm**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	20 mm
Tandantal Z	8
Matning $f_z$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Friställningsdiameter $D_1$	7 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
totallängd L	63 mm

Skärlängd L <sub>c</sub>	5 mm
Form	C
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar