

Garant**HM-vinkelfräs form D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 38 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208036 38
GTIN	4045197269942
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Vinkeltolerans $\pm 8'$.**OBS!:**

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Till fullt ingrepp f_z med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 10

Friställningsdiameter D_1 : 15 mm

totallängd L: 80 mm

Tandantal Z: 10

Skaftdiameter D_s : 16 mmSkärlängd L_c : 10 mmMatning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D_c	38 mm
Tandantal Z	10
Friställningsdiameter D_1	15 mm
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	80 mm

Skärlängd L _c	10 mm
Form	D
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar