

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212009 35/3
GTIN	4062406576554
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Skär-Ø D _c	35 mm
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{max}	68 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,79 grad
Ø D ₃	25 mm

Antal skär Z	3
FästhålsØ	16 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Rampningslängd L för α_{max}	22,45 mm
spiralfräsning a _p	2,5 mm
Passande vändskär	RPK.10T3M0T
spiralfräsning Ø D _{min}	60 mm
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skrivsats för vändskär 10 delar Typ 2	219878 2
---------------------------------------	----------