

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212018 80/7
GTIN	4062406576677
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Antal skär Z	7
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	148 mm
spiralfräsning a_p	4 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	64,94 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	0,74 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Skär- $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	68 mm
Fästhåls \varnothing	27 mm
Skruvsats förvändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	RPK.1204M0T
totallängd L_{tot}	50 mm
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär 10 delar Typ 3	219878 3
--------------------------------------	----------