

**Garant****Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:  
125/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

**OBS!:**

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

**Teknisk beskrivning**

Invändig	ja
Ø D <sub>3</sub>	113 mm
FästhålsØ	40 mm
spiralfräsnings a <sub>p</sub>	4 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	63 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	238 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	15 - 30 grad
Skär- $\varnothing D_c$	125 mm
Passande vändskär	RPK.1204M0T
Antal skär Z	10
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	109,94 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,44 grad
Skruvsats förvändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	248 mm
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 3	219878 3
-------------------------------------	----------