

Garant
Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/4mm


Beställningsdata

Ordernummer	212018 42/4
GTIN	4062406576639
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	30 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,79 grad
Rampningslängd L för α_{max}	26,94 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	82 mm
Skruvsats för vändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad

Invändig	ja
totallängd L_{tot}	40 mm
Fästhåls \emptyset	16 mm
Skär- \emptyset D_c	42 mm
spiralfräsning a_p	4 mm
Passande vändskär	RPK.1204M0T
Antal skär Z	4
spiralfräsning \emptyset D_{min}	72 mm
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 3	219878 3
---------------------------------------	----------