

**Garant**
**Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 66/6mm**


## Beställningsdata

Ordernummer	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

### OBS!:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

## Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,94 grad
spiralfräsnings $a_p$	4 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{max}$	130 mm
totallängd $L_{tot}$	50 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	15 - 30 grad
$\varnothing D_3$	54 mm

Skruvsats förvändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Invändig	ja
Antal skär Z	6
Skär-Ø D <sub>c</sub>	66 mm
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	50,94 mm
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	RPK.1204M0T
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	120 mm
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktlag	Kopierfräs

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 3	219878 3
-------------------------------------	----------