

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:
100/9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D_{max}	198 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	188 mm
Invändig	ja
Passande vändskär	RPK.1204M0T
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad

FästhålsØ	32 mm
spiralfräsnings a_p	4 mm
Skruvsats förvändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Rampningsvinkel α_{max}	0,57 grad
Rampningslängd L för α_{max}	84,94 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Skär-Ø D_c	100 mm
Antal skär Z	9
Ø D_3	88 mm
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 3	219878 3
-------------------------------------	----------