

Garant**VCGW 050101, Eggutförande: G****Beställningsdata**

Ordernummer	268097 G
GTIN	4062406578152
Artikelklass	21H

Beskrivning

Utförande:
CBN-utförande.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	CBN
Skärdjup a_p	0,03 - 0,08 mm
Sort	BU7220
Matning f	0,04 - 0,06 mm/v
Primäranvändning	H
Eggutförande	G
Hörnradie	0,1 mm
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

ISO-kod vändskär	VCGW 050101
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 140 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning