




## Kilstänger 4-backars svarvchuck ROTA-M-flex 2+2, Ytterdiameter: 400mm



### Beställningsdata

Ordernummer	313101 400
GTIN	2050002052963
Artikelklass	33U

### Beskrivning

#### Utförande:

Handchucken med 4 backar förenar fördelarna och funktionerna hos 2-, 3- och 4-backchuckar och är extremt flexibel för användning på svarvmaskiner, fräsmaskiner och fräs-/svarvceller. Genom de mitt emot varandra liggande backparen, som är hopkopplade med ett drivningsystem, spänns arbetsstyckena fast centriskt och överbestämmdhet förhindras med hjälp av en pendelmekanism. En kompensationsmekanism möjliggör också centrisk fastspänning av tunnväggiga arbetsstycken. För stationära tillämpningar måste uppspänningen ske via konsol- eller adapterplattor.

- **Fastspänning av runda, kubiska eller geometriskt ormlösa arbetsstycken.**
- **Tätat utförande – därmed också lämplig för gjutna och smidda delar.**
- **Visuellt indikeringsstift för att garantera processäker fastspänning av komponenten.**
- **Kan också användas som 2-backars spännchuck.**

#### Norm:

ISO 702-4

#### leveransinnehåll:

Spårblock resp. fästskruvar och spännycklar.

#### OBS!:

Spännbackar ingår inte i leveransen. Kan levereras på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

Serie	ROTA-M flex
vikt	125 kg
maximalt varvtal:	1500 min <sup>-1</sup>
Utvändig Ø A	400 mm
maximalt vridmoment	200 Nm
maximal spännkraft	150 kN
Sättslag per back	14,5 mm
Kompensationslag per back	7,9 mm
Antal backar	4
Användning	manuell
Produktslag	Självcentrerande chuck