

**2K-lim, Tillverkar-ID: DP100PLUS****Beställningsdata**

Ordernummer	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

Dragelastiskt 2K-lim som bearbetas snabbt och enkelt för hållbara och hållfasta förband. Härdar i rumstemperatur.

Användningsdata:

Använd handdoseringspistol nr 083373 storlek PISTOLE tillsammans med matningskolv nr 083375 storlek KOLBEN3 och blandningsrör nr 083383 storlek MIXER.

Teknisk beskrivning

handfast efter	20 min
Hållbarhet från tillverkningsdatum	20 månad
lagringstemperatur	16 - 25 °C
Påfyllningsvolym	50 g
temperaturområde	-55 - 80 °C
skärdraghållfasthet	7 N/mm ²

Densitet	1,15 g/cm ³
Kemisk bas	Epoxiharts
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
Farlighetsmärkning	GHS09: Miljö
fullhärdat efter	2880 min
Färg	transparent
Dynamisk viskositet	19000 mPas
tillverkarens beteckning	DP100 PLUS
Form	flytande
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Plast
lämpligt för material	Glas
lämpligt för material	Aluminium
lämpligt för material	Stål
tål stötar och vibrationer	nej
Överlappningshållfasthet	24 N/mm ²
Produktslag	Tvåkomponentlim