



## Digitalt verkstads-skjutmått, mätområde: 1500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	415525 1500
GTIN	4062406579579
Artikelklass	42A

### Beskrivning

#### Utförande:

Skjutmått för in- och utvändig mätning (med preset). Lättavläst LCD-display med extra stora siffror. Optimala styr- och glideegenskaper tack vare plastlagrade **dubbla glidskenor**. Finslipade mätskänklar av rostfritt stål. Med två förskjutbara och **utbytbara mätskänklar. Inklusive mätkraftsbegränsning.**

#### leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 stl. CR2032.

#### Specialtillbehör:

Inställningstolk nr 415527 storlek set. Mätskänklar M2,5 nr 415526 storlek 90 med gänga M2,5 för specialsond nr 434900–434910.

### Teknisk beskrivning

Preset-funktion	ja
mätområde	0 - 1500 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
vikt	2,2 kg
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
felgräns	0,1 mm
Kalibrering	A1
skänkellängd	150 mm

avläsning	0,0005 tum
avläsning	0,01 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Antal ingående batterier	1
Norm	Verkstadsnorm
Mätspetsar	ja
Mätteknik	digital
Material	ABS
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 2000 mm	021000 2000
---	-------------

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------