

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7525, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Runda vändskärsplattor sexfaldigt indexerade. Med iakttagande av det största skärdjupet finns sex fullvärdiga skär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

För att alla sex skären ska kunna användas får $a_p = 2,5$ mm inte överskridas.

Matning f_z per tand: 0,3 mm

ISO-kod vändskär: RPKT 10T3MOT

Typ: ST900

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	RPKT 10T3MOT
Typ	ST900
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7525
Matning f_z per tand	0,3 mm

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	360 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		