

**Garant****Snabbytesborrstänger HM, Höger, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Artikelklass	21P

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	VC.. 0501..
totallängd L	57 mm
ISO-kod hållare	E08X SVLCR/L05
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	9,2 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Mittförskjutning $L_3$	5 mm
Huvudängd $L_1$	26 mm
Effektivt djup T	3 mm
Halsbredd $L_4$	6 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26