

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Höger, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Effektivt djup T	3,5 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Passande vändskär	VC.. 0501..
total längd L	57 mm
Huvudängd L ₁	26 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	10,2 mm
Halsbredd L ₄	6 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
ISO-kod hållare	E08X SVVCR/L05
Mittförskjutning L ₃	5,5 mm
Skruvsats för vändskär	269028 26
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26