

**Skjutmått, mätområde: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415196 1000
GTIN	4062406584276
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Nonie och avläsningsyta är bländfritt förkromade. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyckdiametrar.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändiga mätningar.

Teknisk beskrivning

Norm	Verkstadsnorm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
avläsning	0,05 mm
skänkellängd	200 mm
vikt	2,5 kg
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
felgräns	0,24 mm
mätområde	0 - 1000 mm
Kalibrering	A1
gradering	1/20 mm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstads-skjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkks-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000