

**Skjutmått, mätområde: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415196 1500
GTIN	4062406584283
Artikelklass	42A

**Beskrivning****Utförande:**

Nonie och avläsningsyta är bländfritt förkromade. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyckdiametrar.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändiga mätningar. Med fininställning.

**Teknisk beskrivning**

skänkellängd	200 mm
mätområde	0 - 1500 mm
avläsning	0,05 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
gradering	1/20 mm
Norm	Verkstadsnorm
felgräns	0,36 mm
Ansats för inre mått – Ø	30 mm
Kalibrering	A1
vikt	5,3 kg
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstads-skjutmått
<b>Tjänster</b>	
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 2000 mm	021000 2000