

**Skjutmått, mätområde: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415196 2000
GTIN	4062406584290
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Nonie och avläsningsyta är bländfritt förkromade. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyckdiametrar.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändiga mätningar. Med fininställning.

Teknisk beskrivning

Norm	Verkstadsnorm
gradering	1/20 mm
mätområde	0 - 2000 mm
skänkel längd	200 mm
avläsning	0,05 mm
Kalibrering	A1
vikt	9,3 kg
felgräns	0,44 mm
Ansats för inre mått – Ø	30 mm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad

Produktslag

Verkstadsskjutmått

TjänsterKalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde
2000 mm

021000 2000