

**Skjutmått, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415196 300
GTIN	4062406584245
Artikelklass	42A

**Beskrivning****Utförande:**

Nonie och avläsningsyta är bländfritt förkromade. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyckdiametrar.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändiga mätningar.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	0 - 300 mm
vikt	0,44 kg
Kalibrering	A1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
gradering	1/20 mm
avläsning	0,05 mm
Norm	Verkstadsnorm
skänkellängd	90 mm
felgräns	0,05 mm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300