

**Garant****Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/6mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	212009 52/6
GTIN	4062406587536
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

### OBS!:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP.**

## Teknisk beskrivning

spiralfräsning $a_p$	2,5 mm
totallängd $L_{tot}$	40 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	39,45 mm
Skär-Ø $D_c$	52 mm
Invändig	ja
FästhålsØ	22 mm

Inställningsvinkel $\kappa$	15 - 30 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,02 grad
Skruvsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Passande vändskär	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_3$	42 mm
Antal skär Z	6
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktlag	Kopierfräs

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär 10 delar Typ 2	219878 2
--------------------------------------	----------