

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	25 mm
Rampningslängd L för α_{max}	9,94 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	38 mm
Ø D_2	20,7 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning a_p	1,7 mm
Ø D_3	13 mm

Skruvsats förvändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	2
totallängd L_{tot}	35 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Passande vändskär	RPK.1204M0T
Fästgंगा M	M12
Rampningsvinkel α_{max}	4,83 grad
Invändig	ja
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 3	219878 3
Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2	219878 2