

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
35/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

Teknisk beskrivning

spiralfräsnings a_p	4 mm
Skär-Ø D_c	35 mm
Rampningsvinkel α_{max}	2,41 grad
spiralfräsnings Ø D_{max}	68 mm
Ø D_3	23 mm
Ø D_2	28,7 mm
totallängd L_{tot}	42 mm

Invändig	ja
Antal skär Z	3
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Passande vändskär	RPK.1204M0T
spiralfräsning Ø D _{min}	58 mm
Fästgंगा M	M16
Rampningslängd L för α _{max}	19,94 mm
Skruvsats förvändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 3	219878 3
Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2	219878 2