

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, Ø D / Antal skäreggar Z:
42/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

Teknisk beskrivning

Ø D ₁ h6	17 mm
spiralfräsning a _p	4 mm
Passande vändskär	RPK.1204M0T
Invändig	ja
Fästgंगा M	M16
spiralfräsning Ø D _{min}	72 mm

Ø D ₂	28,7 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	82 mm
totallängd L _{tot}	42 mm
Ø D ₃	30 mm
Skruvsats förvändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α _{max}	26,94 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,79 grad
Skär-Ø D _c	42 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2	219878 2
Skruvsats förvändskär10 delar Typ 3	219878 3