

Garant
HM-torusfräs, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 2/0,2 mm

Beställningsdata

Ordernummer	206140 2/0,2
GTIN	4045197123381
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
 Tandantal Z: 2
 Spiralvinkel: 30 grad
 Skaft: DIN 6535 HA med h6
 Tandantal Z: 2
 Skärlängd L_c : 3 mm
 Skärradie R_1 : 0,2 mm
 Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 8 mm
 Friställningsdiameter D_1 : 1,8 mm
 totallängd L: 38 mm

Teknisk beskrivning

L_2	20 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Skär-Ø D_c	2 mm
Friställningsdiameter D_1	1,8 mm
Skärradie R_1	0,2 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	8 mm
Tandantal Z	2
Matning f_z för kopierfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,013 mm
Skaftdiameter D_s	3 mm

Skärlängd L_c	3 mm
totallängd L	38 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	30 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.- \emptyset	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,2×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar