


Garant UNILINE**CLEANING Tower H-form rullbar, Typ: L****Beställningsdata**

Ordernummer	987103 L
GTIN	4062406588922
Artikelklass	9GC

Beskrivning**Utförande:**

Modulärt rengöringstorn för direkt åtkomst till rengöringsapparater. CLEANING Tower H-form asymmetriskt kan utrustas från **båda sidorna**. I den undre avdelningen kan 4 materialsamlare nr. 987125 storlek 25 placeras. I den mindre avdelningen kan rengöringsmedel och rengöringsapparater förvaras.

Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Alla ytterväggarna och mittväggen har perforerade paneler på alla sidor med \square 9×9 mm i 37 mm-raster för festsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Antracitfärgad tillsats med rengöringsbilsymbol ger snabb visualisering. Som tillval ger låsbara dörrar i storlek L möjlighet till säker förvaring. Dörren kan inte kombineras tillsammans med pappersrullhållare.

leveransinnehåll:

CLEANING Tower H-form asymmetriskt; tillsats nr 955476 storlek L; 2 st skjuthandtag nr 955496 storlek 1.

Med 4 svängbara hjul \varnothing 125 mm, 2 med parkeringsbroms.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

Teknisk beskrivning

effektivt djup	180/ 330 mm
höjd	2290 mm
lyftförmåga	150 kg
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Bredd	750 mm
invändig bredd	690 mm
Ø hjul	125 mm
vikt	96 kg
Djup	750 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	Rengöringsstation

Tillbehör

Tillsats förUNI Tower L Typ GREY	955476 GREY
Hjulsats till UNI Line 4 delar Typ 1	955459 1
CLEANING Tower H-formstationärt Typ L	987102 L
UNI Line skjuthandtag Typ 1	955496 1
UNI Line bildsymbol Typ CLEANING	955474 CLEANING