



Filsats med 2K-handtag 6 delar i rullväska Metall/trä, huggning 2, Längd utan tånge: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	517417 250
GTIN	4009215192285
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna **som inte är konvexa** har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.

För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i **kraftiga nylonfodral**.

Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.

Huggning 2 = medelfin

Med ergonomiska handtag i 2-komponentsplast.

Användningsdata:

Kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

leveransinnehåll:

Filsats 6 selar med vardera en **platt-, halvrund- och rundrasp för trä** och vardera en **platt-, halvrund- och rundfil för metall**.

Teknisk beskrivning

Produktnamnsattribut	huggning 2
Huggning	2

Norm	DIN 7261
Antal separata filar	6
Produktslag	Verkstadofil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Rundfil Längd utan tånge 250 mm	514200 250
Halvrundfil Längd utan tånge 250 mm	513200 250
Trärasp, rund Längd utan tånge 250 mm	519370 250
Trärasp, ansats Längd utan tånge 250 mm	519300 250
Flatfil Längd utan tånge 250 mm	510200 250
Trärasp, halvrund Längd utan tånge 250 mm	519330 250