

**Garant****Pinn-fräsar, obelagd, Ø k10 DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191620 6
GTIN	4045197103994
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

Flerskariga fräsar. Ändskärande med försänkt centrum.

**Fördel:**

Särskilt för arbeten på djupt liggande resp.svåråtkomliga ställen eller för fräsning av djupa fickor i en arbetsoperation.

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	5
Skär-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Matning f <sub>z</sub> för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	100 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	56 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8

Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	23 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		