


Garant**Pinn-fräsar, obelagd, Ø k10 DC: 50mm**

Beställningsdata

Ordernummer	191630 50
GTIN	4045197104106
Artikelklass	11W

Beskrivning

Utförande:

Flerskäriga fräsar. Ändskärande med försänkt centrum.

Fördel:

För fräsning med små skärdjup (i första hand planfräsning).

Mycket stabil genom den låga skärkraften från maskinspindeln.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	8
Skär-Ø D _c	50 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,12 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
totallängd L	100 mm
Skärlängd L _c	36 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	90 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	23 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		