

Garant**Skrubbpinnfräsar, obelagd, Ø k10 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191700 8
GTIN	4045197104595
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:****Med avbackad skrubprofil med plan topp.**

Ändskärsgeometri för rampning.

Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilförändring.

Universalfräs för valsfräsning eller för rampning och efterföljande konturfräsning.

Fördel:Jämfört med fräsar med flera skär **bättre spånavgång genom stora spånutrymmen.****Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D _c	8 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,016 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	88 mm
Skärlängd L _c	38 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	25 grad
Hörnfasvinkel	45 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NF
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		