

Garant**Skrubbpinnfräsar, TiAlN, Ø k12 DC: 7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191720 7
GTIN	4045197104915
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Storl. 10 – 30 med ändskärsgeometri för rampning.
För avsevärt bättre prestanda, med slipade **spånbrytare**.

Fördel:

Spånbrytarna **underlättar spånavgången** samtidigt som de **ger arbetsstycket hög ytkvalitet**.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,012 mm
Tandantal Z	4
Skär-Ø D_c	7 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
totallängd L	66 mm
Skärlängd L_c	16 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k12
Spiralvinkel	27-30 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8

Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NF
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	14 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	46 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	92 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		