

**HOLEX****HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 6,6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122390 6,6
GTIN	4067263003168
Artikelklass	12F

**Beskrivning****Utförande:**

Effektiv borring speciellt för användning i **rostfria och syrafasta stål**.

Raka eggar med **optimerad skärkantdesign** för bättre spånbrytningsbeteende.

Större spånkanaler för **utmärkt spånevakuering**. Ökad slitstyrka tack vare **förbättrat hårdmetallsubstrat** och **högtemperaturbeständig beläggning**.

**OBS!:**

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Beställ form **HB**: med **nr 122391**.

Beställ typ **HE**: med **nr 122392**.

**Teknisk beskrivning**

Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	24,1 mm
Tolerans nom.-Ø	m7
totallängd L	79 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/v
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Antal skär Z	2
Spånspårlängd $L_c$	34 mm
Nominell Ø $D_c$	6,6 mm
Norm	DIN 6537 K

Serie	Pro Inox
Beläggning	AlTiN
Skärmaterial	VHM
Utförande	4xD
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Färgring	blå
Produktslag	Spiralborrar

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	M
vått maximal	lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		