


**Garant****Krympchuck med kylkanalöppningar, SK 40 kort, Spänn diameter D1: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302362 5
GTIN	4067263014300
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Med 4 kylkanalsöppningar på klämhålet.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/balluff-spånhål.

**Fördel:**

Förbättrad kylning direkt på verktygsskaftet. **Underlättar krympningen av små verktygsdiametrar.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	5 mm
Utvändig-Ø D	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
fäste	SK 40 kort

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Balluffchiphål	ja
Kylkanalborrhål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck