

**Garant****Krympchuck Med kylkanalhål, BT 50 A = 100, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303437 16
GTIN	4067263014447
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm (från och med Ø 6).
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i toleransklass h6.

**Norm:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
fäste	BT 50 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck