

**X.L...SR-D, SC3025, Vändskärsstorlek: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221933 16
GTIN	4059782505773
Artikelklass	28E

Beskrivning**Utförande:**

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16
Typ	GG
ISO-kod vändskär	XELW160512-SR-D
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	4,18 mm
Hörnradie	1,2 mm
Sort	SC3025
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,3 - 2 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	260 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		