

**Kopierfräs 7792VX, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 66/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221908 66/4
GTIN	4059782504479
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	45 mm
Vändskärsstorlek	12
Skär-Ø D _c	66 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	2,5 mm
totallängd L _{tot}	45 mm
Vändskärsskruv	229919 (T15; 3,1Nm)
Passande vändskär	XD.. 1205

FästhålsØ	27 mm
Antal skär Z	4
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{min}	111 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	130 mm
Rampningslängd L för α_{max}	44,3 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,39 grad
Inställningsvinkel κ	12 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229919
------------	--------