

**Kopierfräs 7792VX, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 66/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221908 66/5
GTIN	2050002058583
Artikelklass	28R

**Beskrivning****Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	66 mm
Vändskärsskruv	229919 (T15; 3,1Nm)
Ø D <sub>3</sub>	45 mm
Vändskärsstorlek	12
totallängd L <sub>tot</sub>	45 mm
Passande vändskär	XD.. 1205
FästhålsØ	27 mm

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	2,5 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	111 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	44,3 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,39 grad
Inställningsvinkel $\kappa$	12 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Spännskruv	229919
------------	--------