



Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/2mm



Beställningsdata

Ordernummer	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Artikelklass	28R

Beskrivning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggpar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktöget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	172 mm
Vändskärsstorlek	16
Skaftdiameter D_s h6	40 mm
Skär-Ø D_c	40 mm
Vändskärsskruv	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Ø D_3	13 mm
Utkragningslängd L_1	102 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	3,5 mm
Passande vändskär	XD..
Antal skär Z	2
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	78 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	53 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	3,18 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	6,3 mm
Inställningsvinkel κ	16 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229920
------------	--------