



## Pendelupplägg räfflad, utvändig gänga, svängbar bakåt, Gänga M: M16



### Beställningsdata

Ordernummer	370061 M16
GTIN	4059245309535
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Automatisk återgång till startposition.

Med utvändig gänga.

#### Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

#### OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

### Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	22 mm
maximal belastning (statiskt)	90 kN
gängaM	M16
H <sub>1</sub>	40 mm

Höjd H<sub>2</sub>

24 mm

Produktslag

Pendelupplägg