



Sats med inv. skärhållare stål utan IK, Vänster, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	255161 2
GTIN	4062406609498
Artikelklass	29W

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	32 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
ISO-kod hållare	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
totallängd L	250 mm
totallängd L	250 mm
totallängd L	180 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Mittförskjutning L_3	17 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Spännhöjd L_2	19 mm

Spännhöjd L ₂	24 mm
Spännhöjd L ₂	19 mm
Reservdel	259981 11
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Skärmaterial	Stål
Invändig	nej
Produktslag	Borrstång