

Garant**Skrubbpinnfräsar, obelagd, Ø k12 DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191710 18
GTIN	4045197104816
Artikelklass	11W

Beskrivning

Utförande:
Avbackade, fint tandade skär.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	4
Skär-Ø D _c	18 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	92 mm
Skärlängd L _c	32 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k12
Spiralvinkel	27-30 grad
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NF

Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		