

Garant**HM-högprecisionsfräsar, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203540 8
GTIN	4045197509895
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Minst 6 tänder ger **hög stabilitet** och **extremt lugn gång**. **Excentrisk avbackning**.
Extremt **noggrann konicitet med toleranser inom µm-området** ger **exakt 90°-vinkel** och planparallella ytor vid valsfräsning.

Med extremt höga krav på vinkelnoggrannheten.

Excentrisk avbackning gör att skäregegsfasen inte är definierad.

Med reduktion på maximalt 0,014 mm.**Användningsdata:**

För valsfräsning som **finbearbetning**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	8 mm
Tandantal Z	6
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,04 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	100 mm
Skärlängd L _c	40 mm
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	f8
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA

Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Fräsanvändning	Mono-fräsning med hög precision 90°
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	115 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	65 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	175 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Luft Tjänster	mindre lämplig
Skafslipning Typ HB	129100 HB