

# Yale

## Spaklyftblock AL med rundstålkätting, lyftförmåga: 3t



### Beställningsdata

Ordernummer	086012 3
GTIN	4025092051224
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust konstruktion av höghållfast **aluminiumlegering** i kompakt utförande med låg egenvikt. Lättgående **kedjefrikoppling**.

**Nållagring** som ger lätt gång. Kedjestyrning ingjuten i höljet för störningsfri kedjegång.

#### Användningsdata:

Framför allt för **flyttbar användning**; kräver liten spakkraft.

#### OBS!:

Enligt funktionsprincipen för **gänglasttryckbromsar** skapas det axiella bromstrycket av lastens egenvikt och är följaktligen proportionellt mot belastningens storlek. Lasten bibehåller säkert sin position i alla lägen. Sänkning kräver en kraft som motsvarar skillnaden mellan broms- och lastmomentet. Alla universalenheter från Yale är utrustade på detta sätt.

Den automatiska **kedjefrikopplingen** möjliggör **snabbt anslag** av den obelastade kedjan. Vid lastpåverkan läggs **lasttryckbromsen** åter automatiskt an och lasten hålls säkert på plats.

**Slirkopplingen** (tillval på begäran) förhindrar för hög lastupptagning och förlänger på så sätt lyftdonets livslängd.

### Teknisk beskrivning

antal kedjesträngar	1
Kåpa material	Aluminiumlegering
Kedjefrikoppling	ja
normal lyfthöjd	1,5 m
Bärförmåga t	3 t
lyftförmåga	3000 kg
vikt	18 kg
Produktslag	Spaklyftblock / Kättinglyftblock