

**Garant**
**PKD-fräsar med invändig kylning skjutande snitt, PKD, Ø h10 DC: 16 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	209620 16
GTIN	4045197478177
Artikelklass	11Y

**Beskrivning**
**Utförande:**

**Högeffektiva PKD-fräsar** för **maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast** och **grafit. Negativ axelvinkel.  $\alpha = -4^\circ$ .**

Skjutande snitt.

Materialet pressas mot underlaget. Mycket lämpligt för tunna material.

Invändig: ja

Tolerans nom.-Ø: h10

Tandantal Z: 2

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd  $L_c$ : 20 mm

Utkragningslängd  $L_1$  inkl. friställning: 30 mm

Friställningsdiameter  $D_1$ : 15 mm

totallängd L: 125 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 16 mm

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,1 mm
Hörnfasbredd vid $45^\circ$	0,1 mm
Tandantal Z	2
Friställningsdiameter $D_1$	15 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	30 mm
Skär-Ø $D_c$	16 mm

Matning $f_z$ för spårfräsning i grafit	0,15 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
totallängd L	125 mm
Skärlängd $L_c$	20 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.- $\emptyset$	h10
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	ja
Färgring	svart
Produktslag	Pinnfräsar

## Tjänster

Skaftslipning för krympchuck med säkringsfunktion Skaft- $\emptyset$ verktyg 16 mm	SZ2025 16
Skaftslipning Typ HB	129100 HB