

Garant**XDLT 09T308 TN, HB7535, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	212962 INOX
GTIN	4045197362346
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
ISO-kod vändskär	XDLT 09T308 TN
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	1,99 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7535
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,15 mm
Matning f_z per tand	0,86 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	45 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	mindre lämplig		