

**Garant****XDLW 070308 SR, HB7530, Typ: ST900**

## Beställningsdata

Ordernummer	212923 ST900
GTIN	4045197581501
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Teknisk beskrivning

Typ	ST900
ISO-kod vändskär	XDLW 070308 SR
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,58 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7530
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,85 mm
Matning $f_z$ per tand	0,72 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	270 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	230 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		