


Garant**XDLW 120408 TN, KU 7710, Typ: GGG****Beställningsdata**

Ordernummer	212991 GGG
GTIN	4045197514325
Artikelklass	21H

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Dra åt spänskruv nr 219800 med högst 3,8 Nm!

Teknisk beskrivning

Typ	GGG
ISO-kod vändskär	XDLW 120408 TN
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	2,6 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	KU 7710
Skärmaterial	Keramik
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm
Matning f_z per tand	0,57 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	600 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		