

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 125/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Artikelklass	25P

Beskrivning**Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfrensning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Teknisk beskrivning

max. utväändig diameter D_{max}	132 mm
FästhålsØ	40 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	12 mm
Skär-Ø D_c	125 mm
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
totallängd L_{tot}	60 mm
Passande vändskär	SP.. 1806
Antal skär Z	8
Skafutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229703
------------	--------