

Garant**XDLW 070308 TN, HB7705, Typ: HART**

Beställningsdata

Ordernummer	212930 HART
GTIN	4045197321220
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	XDLW 070308 TN
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,58 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7705
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,85 mm
Matning f_z per tand	0,36 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 50 HRC	lämplig	120 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	110 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	90 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	70 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	60 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	140 m/min	H
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	mindre lämplig		