

**Garant****HM-överfräs, dragande snitt medel, obelagd, Ø h10 DC: 5Mmm****Beställningsdata**

Ordernummer	209415 5M
GTIN	4045197477453
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

**Högeffektiv dubbeltandning** för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster. För skrubbfrysning av spår.

Högerspiral, **dragande snitt** för normal användning.

Storlek 5M, 6M, 8M: Extra långt utförande.

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	2
Skär-Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Matning f för valsfräsning i POM GF25	0,12 mm/v
Matning f för valsfräsning i PEEK CF30	0,09 mm/v
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	5 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	16 mm
totallängd L	75 mm
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	obelagd
Tandningsfinhetsgrad	medel
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Fräsprofil	m. sicksacktandning

Typ	W
Tolerans nom.-Ø	h10
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	gul
Skafttolerans	h6
Produktslag	Router

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	120 m/min	N
POM GF25	lämplig	120 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	100 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	100 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	120 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	110 m/min	N
GFK	mindre lämplig	120 m/min	N
CFK	mindre lämplig	120 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		